

Garant**Přesné kleště na pojistné kroužky, Typ: J11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	719770 J11
GTIN	4045197504050
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

Kleště černé. Hlava broušená. Rukojeti potažené plastem.

S nasazenými přesnými špičkami. Tvar D – zalomené čelisti o 90°.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technický popis

Tvar	D
Celková délka	130 mm
Na vnitřní pojistné kroužky Ø	12 - 25 mm
Ø hrotů	1,25 mm
Norma	DIN 5256 D
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnitřní kroužek zalomený
Tvar čelistí	90° zahnutý

Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Materiál hrotu	Speciální ocel
Povrch	černá
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistné kroužky