



Přesné kleště na pojistné kroužky s omezovacím dorazem, Typ: A0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719892 A0
GTIN	4003773061748
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

S nastavitelným omezovacím dorazem.

Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s **integrovanou otevírací pružinou. Tvar A – rovné čelisti.**

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický popis

Celková délka	140 mm
Tvar	A

Na vnější pojistné kroužky Ø	3 - 10 mm
Ø hrotů	0,9 mm
Norma	DIN 5254 A
Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek rovný
Tvar čelistí	rovný
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Povrch	šedě atramentované
S omezovacím dorazem	ano
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Kleste na pojistne krouzky