

Garant**Držák na obrábění drážek standard Ø DS 20 mm, Od šířky drážky m: 2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	290354 2
GTIN	4045197926654
Třída artiklu	29K

Popis

Pozor:

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

Upozornění:

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

Technický popis

Vhodné pro šířku drážky m	2 mm
Středové přesazení L ₃	3,65 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	7,03 mm
Užitná délka L ₁	25 mm
Šroub	290399 1
Ø stopky	20 mm
Ø držáku destiček D ₁	6,5 mm
Vnitřní chlazení	ano

Délka stopky L _s	50 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu