

Garant**Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 25/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260295 25/11
GTIN	4045197927187
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SDJCR/L 2525X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 32 mm

Celková délka L: 104,5 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 3

Technický popis

Délka hlavy L ₁	32 mm
Celková délka L	104,5 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost stopky	25 mm
Podložka	269007 1
Šroub pro podložku	269013 1
ISO kód držáku	SDJCR/L 2525X11
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500