

Garant**Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250614 20/15
GTIN	4045197927309
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2020X15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 38 mm

Celková délka L: 97 mm

Podložka: 259033 3

Technický popis

ISO kód držáku	DDJNR/L 2020X15
Šroub pro podložku	259027 2
Velikost destiček	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	97 mm
Délka hlavy L ₁	38 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 11
Funkční šířka L ₄	25 mm
Podložka	259033 3
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10

674248 TX10

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500