

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/09mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	A16M SSKCR/L09
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	9 mm
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 09T3..
Délka vyložení $L_1$	48 mm
Upínací výška $L_2$	15,25 mm
Středové přesazení $L_3$	11 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500