

Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 32/16mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 39
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	12,5 mm
Šroub pro podložku	259025 3
Velikost stopky	32 mm
Šroub pro upínací příložku	259021 1
ISO kód držáku	MVVNN 3225P16
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	45 mm
Velikost destiček	16 mm
Upínka	259038 2
Celková délka L neutrální držák	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500