



Ohýbačka trubek (ohýbací segment a páka), pro vnější Ø trubek: 12 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	823000 12
GTIN	4004625245125
Třída artiklu	86B

Popis

Provedení:

Přístroj se skládá pouze ze dvou jednotlivých dílů (ohýbací segment a páka), které lze jednoduše vsunout do sebe. Kluzný segment pak usnadňuje ohýbání a zabraňuje deformacím trubek.

Použití:

Pro ohýbání **tvrdých** a měkkých měděných trubek, měkkých ocelových trubek, měkkých trubek z nerezové oceli, lesklých nebo opláštěných, za studena. Úhel ohybu až 180°. Do tloušťky stěny 1 mm.

Rádus ohybu (střed trubky): 38 mm

Technický popis

Pro vnější Ø trubek	12 mm
Rádus ohybu (střed trubky)	38 mm
Maximální úhel ohybu	180 stupeň
Druh produktu	Ohýbací přístroj