

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Šroub pro podložku	269013 2
ISO kód držáku	SCSCR/L 2020K09
Délka hlavy L ₁	22 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	126 mm
Velikost destiček	9 mm
Podložka	269005 1
Funkční šířka L ₄	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500