

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
ISO kód držáku	SCSCR/L 2525M12
Délka hlavy L ₁	27 mm
Podložka	269005 6
Velikost destiček	12 mm
Šroub pro podložku	269013 5
Funkční šířka L ₄	32 mm
Celková délka L	151 mm
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500