


Garant**Destička s plným profilem 30° vnější levá, HB7125, Počet chodů / palec: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270970 10
GTIN	4045197929310
Třída artiklu	21J

Technický popis

Počet chodů/palec	10
Řezný materiál	TK
Vnitřní / vnější použití	vnější
Způsob použití	levý
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7125
Druh závitu	RD-LH
Druh závitu	RD
Norma závitů	DIN 405
Vrcholový úhel přibližně	30 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení závitů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		