

Garant**Vozík s madlem T3, Typ: T36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918520 T36
GTIN	4045197612106
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

1 úložná plocha.

Svařovaná ocelová konstrukce, platforma z **desky z dřevěného materiálu** s povrchem antracitové barvy, odolným proti poškrábání.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Děrovaná stěna č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Norma	EN 1757-3
Šířka úložné plochy	1000 mm
Typ	T36
Hmotnost	34 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Nosnost	500 kg
Výška úložné plochy	270 mm
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Šířka	1120 mm
Výška	990 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Ø koleček	200 mm
Hloubka	709 mm
Hloubka úložné plochy	700 mm
Druh produktu	Vozík s madlem

Příslušenství

Psací podložka pro stolový vozík	918581
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP5	918580 SP5