

Garant**Stolový vozík T7, Typ: T74****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918540 T74
GTIN	4045197611864
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

3 úložné plochy.

Střední etáž s možností fixace na 3 úrovních. Svařovaná ocelová konstrukce, platforma z **desky z dřevěného materiálu** s povrchem antracitové barvy, odolným proti poškrábání.

Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Šířka	980 mm
Norma	EN 1757-3
Hloubka	509 mm
Hloubka úložné plochy	500 mm
Výška úložné plochy dole	195 mm
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Výška úložné plochy nahoře	850 mm
Typ	T74
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka úložné plochy	850 mm
Nosnost úložné plochy střed	80 kg
Maximální nosnost	250 kg
Ø koleček	125 mm
Výška	1020 mm
Hmotnost	45 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška úložné plochy střed	522 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	80 kg
Druh produktu	Stolový vozík

Příslušenství

Dodatečná zásuvka pro stolový vozík Typ 75	918556 75
Psací podložka pro stolový vozík	918581
Mezipolice pro stolový vozík T5 a T7 k našroubování Hloubka ložné plochy 500 mm	918570 500
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP2	918580 SP2