

**Garant****Krátká vrtací hlavička typ A, HSK-A 100, Rozsah upínání: 1-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Třída artiklu	31B

**Popis****Provedení:**

- Pro pravý i levý chod.
  - S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.  
Obvodová házivost ≤ 20 µm.
- Úzká konstrukce.
  - Směřovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení (VCH).
  - Optimální přídržné momenty na nástroj.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

**Technický popis**

Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220	TX25
Vnější Ø D	50 mm
Délka vyložení rozměr A	110 mm
Rozsah upínání	1 - 16 mm
Provedení	úzké

Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička