

**Garant****Krátká vrtací hlavička, VDI 40, Rozsah upínání: 1-16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Třída artiklu	31B

## Popis

### Provedení:

- **Přívod chladicí kapaliny přes otvor kolíčku.**
- **Maximální tlak chladicí kapaliny 50 barů.**
- **Typ GARANT s upínacím klíčem Torx® pro silové utažení.**

### Použití:

U NC soustruhů a obráběcích center.

### Norma:

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Technický popis

Vnější Ø sklíčidla $d_1$	50,5 mm
Délka vyložení $l_1$	90 mm
Rozsah upínání	1 - 16 mm
Upínací klíč	TX25
Velikost VDI	VDI 40
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Druh produktu	Krátký upínací trn se sklíčidlem VDI

