

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Vozík s madlem, Typ: 2502****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919800 2502
GTIN	4017976025025
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami z TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Norma	EN 1757-3
Nosnost	600 kg
Výška	990 mm
Materiál kolečka	TPE

Typ	2502
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška úložné plochy	270 mm
Ø koleček	200 mm
Hmotnost	30 kg
Šířka úložné plochy	1000 mm
Šířka	1125 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hloubka	709 mm
Hloubka úložné plochy	700 mm
Druh produktu	Vozík s madlem