

**Etážový vozík se 4 úložnými plochami, Typ: 8312****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919880 8312
GTIN	4017976083124
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Ocelová trubka a profilová ocel svařovaná, čelní stěny s vertikálními trubkovými výztužemi v rozpětí 130 mm. Platformy z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Nosnost celkem	600 kg
Materiál kolečka	TPE
Šířka úložné plochy	1000 mm

Typ	8312
Výška úložné plochy 2	669 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet řiditelných koleček s brzdou	2
Výška úložné plochy 4	1469 mm
Norma	EN 1757-3
Nosnost každé police	90 kg
Hmotnost	83 kg
Šířka	1169 mm
Ø koleček	200 mm
Výška úložné plochy 1	269 mm
Madlo	ano
Výška úložné plochy 3	1069 mm
Výška	1800 mm
Rastr výškového nastavení	100 mm
Hloubka	709 mm
Hloubka úložné plochy	700 mm
Výškové nastavení v rastru	100 mm
Druh produktu	Etážový vozík