

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, válcová stopka, Ø D / počet břitů
Z: 20/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	3
Ø břitu D_c	20 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Ø D_3	12 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	32 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	10,13 mm
Celková délka $L_{celk.}$	180 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310
Délka vyložení L_1	100 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování a_p	0,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,26 stupeň

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2