



Hlava výstružníku KOMET REAMAX® TS H7 TK ASG3000, DGB-P, Jmenovitý Ø D: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	239822 40
GTIN	
Třída artiklu	27E

Popis

Provedení:

Hlavy výstružníků s přímým ozubením, **hotově vybroušené pro lícování H7.**

Geometrie břitů přizpůsobená použití. Možnost seřízení v oblasti μ pro kompenzaci opotřebení a pro dosažení nejmenších základních tolerancí od IT4. Možné použití u průchozích otvorů do $5 \times D$. V geometrii **ASG3000** s náběhovým úhlem 45° a dodatečnou drážkou na třísky pro definované odvádění třísek podél břitu. Pro **slepé a průchozí otvory.**

Upozornění:

- Další velikosti jsou k dodání krátkodobě na poptávku.
- Vhodné držáky viz č. 239880 – 239940.
- Směrné hodnoty použití platí pro průchozí otvory.

Technický popis

Jmenovitý Ø D	40 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	1,2 mm/ot,
Počet břitů Z	8
Pro držák č. 239880 – 239940	35 – 41,99
Délka hlavy l	25 mm
Délka břitu l ₁	6 mm

Povlak	DGB-P
Tolerance vrtání	H7
Použití při způsobu vrtání	Při slepém a průchozím otvoru
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vystružování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
GGG	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	vhodný		