

## Pracovní plošiny pro vysokozdvizný vozík, Typ: 1115X1200



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Třída artiklu	94B

### Popis

#### Provedení:

Stabilní konstrukce z ocelových trubek z kulaté trubky s ochranou proti pádu dokola, včetně 2 vázacích přípravků OOPP. Zadní stěna z drátěné mříže, neklouzavá pracovní plošina. Upevnění na vysokozdvizný vozík na široké straně. Zajištění nástrčnými čepy zabraňuje sklouznutí hrotů. S pozinkovanou odkládací plochou na nářadí. Výška parapetu 1,10 m. Plocha stání 1200x800 mm.

#### Použití:

Pro bezpečnou práci při opravách a údržbě vysoko ležících částí budov, krytů osvětlení, atd.

#### Norma:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

#### Lakování:

RAL 2000 žluto-oranžová, **lakované.**

#### Upozornění:

Při použití pracovních plošin s vysokozdvizným vozíkem dodržujte údaje dané země. Vhodné pracovní plošiny pro Rakousko (certifikováno TÜV Austria) a Belgie na poptávku.

### Technický popis

Hloubka	1040 mm
---------	---------

Nosnost	300 kg
Rozměr vybrání A	200 mm
Rozměr vybrání D	80 mm
Vzdálenost vybrání B	600 mm
Hmotnost	91 kg
Výška	1990 mm
Šířka	1200 mm
Šířka plochy stání	1200 mm
Hloubka plochy stání	800 mm
Druh produktu	Pracovní plošina