

fetra[®]
....**Zdvížený vidlicový vozík s váhou, Nosnost: 2000kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919915 2000
GTIN	4017976021225
Třída artiklu	96D

Popis**Provedení:**

Rámy a vidlice v protizkrutové skořepinové konstrukci.

Váha s rozsahem vážení 1–2000 kg, s přesností ± 2 kg. Odstupňování po 1 kg. LCD displej, dotykový panel s tlačítkem ZAP / VYP a tlačítkem Tara, napájení proudem pomocí 4x1,5V AA baterií (jsou součástí dodávky).

Text upoutávky:

Kolečka vidlice jako polyuretanový tandem.

Řiditelná kolečka z polyuretanu.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Lakování:

Žlutá / černá, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Šířka	540 mm
Délka vidlice	1150 mm
Šířka vidlice	160 mm

Nosnost	2000 kg
Hmotnost	117 kg
Rozsah zdvihu	85 - 205 mm
Materiál řídicích koleček	Polyuretan
Materiál koleček vidlice	Polyuretanový tandem
Délka	1550 mm
Váha	ano
Barva	žlutá - černá
Rozsah vážení	1 - 2000 kg
Počet obsažených baterií	4
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081557 LR6
Ochranná třída IP	IP 65
Druh produktu	Zdvíhací vidlicový vozík

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081551 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081553 LR6
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081552 LR6