

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261346 8/05 |
| GTIN | 4045197941404 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| Délka hlavy L ₁ | 15 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 26 |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Středové přesazení L ₃ | 5 mm |
| Upínací výška L ₂ | 7,5 mm |
| ISO kód držáku | A08F SVLCR/L05 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 0501.. |
| Šířka hrdla L ₄ | 6 mm |
| Velikost destiček | 5 mm |
| Celková délka L | 80 mm |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 9,2 mm |
| Užitná hloubka T | 3 mm |
| Ø stopky D _s | 8 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | pravý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm | 659905 200 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Profil Torx® TX5 | 675155 TX5 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3 Maximální utahovací moment 200 cNm | 659956 200 |
|---|------------|