

**Sada soustružnických držáků, levé, Velikost stopky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255111 20
GTIN	4045197941893
Třída artiklu	29W

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Délka hlavy L ₁	28 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
ISO kód držáku	PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
Náhradní díl	259981 5
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 5	259981 5
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/12 mm	250025 20/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 20/12 mm	250019 20/12