

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7510, Typ: ST1400****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	213577 ST1400
GTIN	4045197941039
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Posuv f_z na zub: 0,22 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,22 mm
Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SEMT 1305 AGSR
Typ	HB7510
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodné	130 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodné	120 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		