

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:**

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Posuv f_z na zub: 0,2 mm

Technický popis

Typ	ST900
Posuv f_z na zub	0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SEMT 1305 AGSR
Typ	HB7520
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodné	240 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodné	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	180 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		