

HOLEX**Upínací trn s čelními chladícími tryskami, HSK-A 63 krátký, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	304278 16
GTIN	4045197944337
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:****S neuzavíratelnými čelními chladícími tryskami.**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

Technický popis

Náhradní upínací šroub č. 309900	16
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání	ISO 12164-1

Norma pro upínání	DIN 69882-4
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 16 mm

309900 16