

Garant**Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 50 krátké, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302650 12
GTIN	4045197944702
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. **S uzavíratelnými otvory chladicího kanálu.**

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	12 mm
Vnější Ø D	42 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Upnutí	BT 50 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339

Tvar	ADB
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s \varnothing upnutí D1 12 mm	309900 12
--	-----------