

**Garant****Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 40 krátké, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302596 6
GTIN	4045197944597
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **S uzavíratelnými čelními chladícími tryskami.**

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Vnější Ø D	25 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	6
Upínací Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 6 mm	309900 6
---	----------