

**Garant****Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 50 krátké, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302650 32
GTIN	4045197944740
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **S uzavíratelnými otvory chladicího kanálu.**

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Vnější Ø D	72 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	32
Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Délka vyložení rozměr A	105 mm
Upnutí	BT 50 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339

Tvar	ADB
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s  $\varnothing$  upnutí D1 32 mm

309900 32