

Garant**Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 50 krátké, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302650 25 |
| GTIN | 4045197944733 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. **S uzavíratelnými otvory chladicího kanálu.**

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Vnější Ø D | 65 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 |
| Délka vyložení rozměr A | 100 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 25 mm |
| Upnutí | BT 50 krátké |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Tvar | ADB |
| Obvodová házivost | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s \varnothing upnutí D1 25 mm

309900 25