

**Garant****Kleštinový upínací trn ER typ ADB, BT 40 krátké, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302755 40
GTIN	4045197944818
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Vnější a vnitřní kužel broušený.

- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Kvalita vyvažování G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Upínací matice jemně vyvážená (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimální vlastnosti z hlediska odolnosti proti opotřebení resp. přenosu točivého momentu díky povlakované přesné upínací matici.**

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle **DIN 6499 typ A a B.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice ER.

**Zvláštní příslušenství:**

Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Upozornění:**

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 3 - 26 mm

Délka vyložení rozměr A: 80 mm

Vnější Ø D: 63 mm

Náhradní upínací matice ER: 40

ER upínací klíč: 40

## Technický popis

Vnější Ø D	63 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
ER upínací klíč	40
Náhradní upínací matice ER	40
Rozsah upínání	3 - 26 mm
Pro kleštiny ER	40
Upnutí	BT 40 krátké
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Kleštinový upínač

## Příslušenství

ER upínací klíč Pro ER kleštinové upínače 40	309680 40
--	-----------