

Garant**Kombinovaný upínací trn pro frézy typ ADB, BT 40 krátké, Ø trnu d1: 27mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	302895 27
GTIN	4045197945006
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákržku broušené.

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. Tvar ADB.

Použití:

S lícovaným perem pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841.

S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a frézovací hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	55 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Ø trnu d ₁	27 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	27
Vnější Ø D	48 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Upínací Ø D ₁	27 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy