

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260021 16/09
GTIN	4045197945174
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SCLCR/L 1616X09

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 09T3..

Funkční šířka L₄: 20 mm

Délka hlavy L₁: 27 mm

Celková délka L: 74 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269028 28

Technický popis

Funkční šířka L ₄	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Velikost stopky	16 mm
ISO kód držáku	SCLCR/L 1616X09

Délka hlavy L ₁	27 mm
Celková délka L	74 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 28
Velikost destiček	9 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500