

Garant**Kleštinový upínací trn ER niklovaný, HSK-A 63 dlouhý, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	305394 40
GTIN	4045197945761
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

Niklované pro zamezení koroze.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.

Technický popis

Rozsah upínání	3 - 26 mm
Vnější Ø D	63 mm
Pro kleštiny ER	40
Délka vyložení rozměr A	120 mm

Upnutí	HSK-A 63 dlouhý
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-6
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40

309680 40