

Garant

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní šestihran metrický Ø d = 12 mm, TiN,
Šestihran: 4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293043 4
GTIN	4045197946485
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

Rozměr klíče	4 mm
L	6,5 mm
Řezný materiál	HSS
Tolerance	+ 0,09 až + 0,12 mm

Profil	Šestihran
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu