



Excentrická upínka, Závit M: M16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370005 M16
GTIN	4046368503360
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- **Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.**
- **Upínání libovolně tvarovaných obrobků.**

6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Upozornění:

U svorky M 10 je požadován 6hranný úhlový klíč vel. 7!

Technický popis

Maximální utahovací moment	88 Nm
Výška kotouče H	12,7 mm
Závit M	M16
Kotouč s vnitřním 6hranem SW ₁	12 mm
Délka závitu L	27 mm
Upínací síla	27 kN
Dráha excentru S ₁	2,5 mm
Šestihranný kotouč OK	30 mm
Rozměr A	15 mm

Druh produktu

Excentrická upínka