

Garant

Vložka pro protlačování profilu, vnitřní Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX40mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293063 TX40
GTIN	4045197947512
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293079.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

L	5 mm
Vnější průměr Torx® kymáčení	6,8 mm
Ø předvrtání	5 mm
Řezný materiál	HSS

Profil Torx®	TX40
Tolerance	- 0,01 až + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu