



Upínač s dvojitým klínem, tvarové přizpůsobení, Závit M: M4



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 370011 M4 |
| GTIN | 4046368800551 |
| Třída artiklu | 37M |

Popis

Provedení:

- Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
- Extra široké čelisti, pro vyfrézování kontury obrobku.

Výhoda:

- S tvarovým stykem a tím velmi spolehlivé upínání obrobků.
- Současné upnutí 2 obrobků.

Upozornění:

Pro obrábění upínače s dvojitým klínem je třeba blokovácí deska.

Délka L: 15,7 mm

Šířka B: 28,6 mm

Výška H: 12,7 mm

B₁: 10,67 mm

H₁: 6,3 mm

B₂: 4,6 mm

Technický popis

| | |
|----------------------------|--------|
| H ₁ | 6,3 mm |
| Maximální utahovací moment | 3,4 Nm |
| B ₂ | 4,6 mm |

| | |
|----------------|--------------------------|
| B ₁ | 10,67 mm |
| Závit M | M4 |
| Upínací síla | 2,23 kN |
| Výška H | 12,7 mm |
| Délka L | 15,7 mm |
| Šířka B | 28,6 mm |
| Druh produktu | Upínací systém přípravku |