



Upínač s dvojitým klínem, tvarové přizpůsobení, Závit M: M16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370011 M16
GTIN	4046368802050
Třída artiklu	37M

Popis

Provedení:

- Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
- Extra široké čelisti, pro vyfrézování kontury obrobku.

Výhoda:

- S tvarovým stykem a tím velmi spolehlivé upínání obrobků.
- Současné upnutí 2 obrobků.

Upozornění:

Pro obrábění upínače s dvojitým klínem je třeba blokovácí deska.

Délka L: 63,5 mm

Šířka B: 101,6 mm

Výška H: 50,8 mm

B₁: 41,28 mm

H₁: 25,4 mm

B₂: 20,3 mm

Technický popis

B ₁	41,28 mm
Závit M	M16
Upínací síla	26,7 kN

H ₁	25,4 mm
Maximální utahovací moment	74,6 Nm
B ₂	20,3 mm
Délka L	63,5 mm
Výška H	50,8 mm
Šířka B	101,6 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku