

HALDER**Středicí upínací prvek s upínacími kuličkami, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370018 1
GTIN	4030618238898
Třída artiklu	37K

Popis**Výhoda:**

- **Přesné samostředění s přesností $\pm 0,025$ mm.**
- **Prostřednictvím upínacích prvků lze konstrukční díly s hrubým nebo obrobeným povrchem silově vystředit a stáhnout na opěrné body.**
- **Dlouhé dráhy nastavení při nízké konstrukční výšce.**
- **Možnost přišroubování shora nebo zdola.**

Použití:

Pro středění a upínání konstrukčních dílů s upínacím otvorem.

Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, černěné. Upínací prvky z nerezové oceli 1.4112, kalené a broušené.

$D_{\min.}$: 14,5 mm

$D_{\max.}$: 18,5 mm

d_3 f7: 12 mm

$\varnothing d_4$: M4 mm

h_2 : 9,1 mm

h_4 : 5,5 mm

Technický popis

h_2	9,1 mm
h_4	5,5 mm
D_{max}	18,5 mm
Upínací síla	3,5 kN
$D_{min.}$	14,5 mm
$\varnothing d_4$	M4 mm
$d_3 f7$	12 mm
h_5	19,7 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku