

HALDER**Středicí upínací prvek s upínacími kuličkami, Typ: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370018 10
GTIN	4030618238980
Třída artiklu	37K

Popis**Výhoda:**

- **Přesné samostředění s přesností $\pm 0,025$ mm.**
- **Prostřednictvím upínacích prvků lze konstrukční díly s hrubým nebo obrobeným povrchem silově vystředit a stáhnout na opěrné body.**
- **Dlouhé dráhy nastavení při nízké konstrukční výšce.**
- **Možnost přišroubování shora nebo zdola.**

Použití:

Pro středění a upínání konstrukčních dílů s upínacím otvorem.

Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, černěné. Upínací prvky z nerezové oceli 1.4112, kalené a broušené.

$D_{\min.}$: 86,5 mm

$D_{\max.}$: 102,5 mm

d_3 f7: 60 mm

$\varnothing d_4$: M16 mm

h_2 : 28,3 mm

h_4 : 10 mm

Technický popis

h_4	10 mm
$D_{\min.}$	86,5 mm
h_2	28,3 mm
Upínací síla	10 kN
$\varnothing d_4$	M16 mm
D_{\max}	102,5 mm
$d_3 f7$	60 mm
h_5	73 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku