

HALDER**Upínací čelist s jednoduchým klínem s rýhováním, Závit M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370021 M8
GTIN	4030618237655
Třída artiklu	37K

Popis**Použití:**

Otáčením upínacího šroubu se obě upínací čelisti pohybují směrem ven a tlačí obrobky proti pevnému dorazu.

Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, lesklé. Upínací čelisti z nástrojové oceli, kalené, černěné a broušené.

Upozornění:

Montáž do závitů nebo s maticí pro T-drážky. Možnost horizontálního nebo vertikálního vícenásobného upnutí.

Technický popis

B ₁	29 mm
Závit M	M8
Maximální utahovací moment	43 Nm
Délka	27 - 31 mm
Upínací síla	20 kN

Výška H	17,5 mm
Druh produktu	Klínový upínač