

**HALDER****Upínací čelist s jednoduchým klínem rovná, Závit M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370022 M12
GTIN	4030618237693
Třída artiklu	37K

**Popis****Použití:**

Otáčením upínacího šroubu se obě upínací čelisti pohybují směrem ven a tlačí obrobky proti pevnému dorazu.

**Materiál:**

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, lesklé. Upínací čelisti z nástrojové oceli, kalené, černěné a broušené.

**Upozornění:**

Montáž do závitů nebo s maticí pro T-drážky. Možnost horizontálního nebo vertikálního vícenásobného upnutí.

**Technický popis**

Upínací síla	30 kN
Závit M	M12
Maximální utahovací moment	85 Nm
B <sub>1</sub>	41 mm
Délka	42 - 49 mm

Výška H	26 mm
Druh produktu	Klínový upínač