

HALDER**Upínací čelist s dvojitým klínem rovná, Závit M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370024 M12
GTIN	4030618237747
Třída artiklu	37K

Popis**Použití:**

Otáčením upínacího šroubu se obě upínací čelisti pohybují směrem ven a tlačí obrobky proti pevnému dorazu.

Díky dvojitému klínu je navíc dosaženo vertikální upínací síly.

Materiál:

Základní těleso z nástrojové oceli, kalené, lesklé. Upínací čelisti z nástrojové oceli, kalené, černěné a broušené.

Upozornění:

Montáž do závitů nebo s maticí pro T-drážky. Možnost horizontálního nebo vertikálního vícenásobného upnutí.

Délka: 42 - 49 mm

Výška H: 26 mm

B₁: 41 mm

Maximální utahovací moment: 85 Nm

Upínací síla: 50 kN

Technický popis

Závit M	M12
---------	-----

Délka	42 - 49 mm
Upínací síla	50 kN
B ₁	41 mm
Maximální utahovací moment	85 Nm
Výška H	26 mm
Druh produktu	Upínací systém přípravku