



## Upínka Pitbull nůž, Závit M: M2,5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370025 M2,5
GTIN	4046368563005
Třída artiklu	37M

### Popis

#### Provedení:

- **Upínací dílec včetně šroubu s vnitřním 6hranem DIN912s O-kroužkem odolným vůči oleji.**
- **Bezpečné, precizní upínání.**
- **Malá konstrukční velikost a díky tomu menší výška upínání.**

**Upínací hrana nože** pro polotovary.

#### Použití:

Ideální pro vícenásobné upínání.

### Technický popis

Materiál	ocel
B <sub>H9</sub>	9,5 mm
Závit M	M2,5
B <sub>1</sub>	3,8 mm
Výška H <sub>2</sub>	1,9 mm
H <sub>1</sub>	3,6 mm

Upínací síla	2,8 kN
Šířka svorky	9,5 mm
H	6,6 mm
Dráha svorky	0,15 mm
Maximální utahovací moment	1,8 Nm
Druh produktu	Upínací systém přípravku