



Sada bitů TY®, 8dílná 29 mm C 6,3, Počet dílů: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	674165 8
GTIN	4010995421397
Třída artiklu	63K

Popis

Provedení:

Bity TY® dlouhé 29 mm mají díky 4 mm dodatečné délky proti 25 mm bitům delší torzní zónu a z toho vyplývající delší životnost. Ideální pro výkonné vrtací šroubováky a rázové utahováky. Uložení v plastovém držáku BitBuddy® umožňuje komfortní obsluhu jednou rukou s přímým upínáním bitů z držáku do šroubováku.

Výhoda:

Barevné bity lze rychle a jednoduše najít a díky barevnému opláštění je lze také dobře najít **ve tmě pomocí UV světla**.

Obsah:

Bity, délka 29 mm, C 6,3 pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks vel. PZ2; PZ3

Bity, délka 29 mm, C 6,3 pro vnitřní TORX®: Po 1 ks vel. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Spojovací stopka: 1 ks

Upozornění:

Vhodnou UV kapesní svítilnu LED / UV najdete pod č. 081518 UV-LED.

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Počet dílů	8
Délka bitu	29 mm

Příslušenství

Kapesní svítilna LED a UV s akumulátorem Typ UV-LED

081518 UV-LED