

Garant**SCMT 120408, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 120408 HB7035-1 Rohový rádius: 0,8 mm
Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7035-1

Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení