

**Garant****DNMG 110404 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250653 HB7020
GTIN	4045197948557
Třída artiklu	21G

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	WSS
Řezný materiál	TK
Typ	HB7020
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení