

**Garant****DNMG 150612 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250663 HB7020 |
| GTIN           | 4045197948595 |
| Třída artiklu  | 21G           |

**Technický popis**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,3 - 2 mm            |
| Posuv $f$                            | 0,15 - 0,35 mm/ot,    |
| Řezný materiál                       | TK                    |
| Rohový rádius                        | 1,2 mm                |
| Typ                                  | HB7020                |
| Podmínky řezu                        | lehce přerušovaný     |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | hrubování-dokončování |
| Lamač třísek                         | WSS                   |
| Hlavní způsob použití                | P                     |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 150 - 400 m/min       |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150612           |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Počet výměn/řezání | 4  |
| Druh produktu      | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |