

Garant**TNMG 160408 Wiper, Řezný materiál: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	WSS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení